

Avec graduation facilement lisible et grande zone d'écriture pour une identification aisée. Impression par cuisson et de ce fait très résistante. La fiole peut être fermée par un capuchon PBT ou un capuchon à membrane (possibilité d'échange gazeux).

Exemples d'applications : utilisation idéale également pour chauffer des substances en raison de l'uniformité constante de l'épaisseur de paroi. La fiole convient aussi bien pour l'entreposage que pour la mise en culture.

N° de commande	Capacité (ml)	d (de) (mm)	h (mm)	Filetage DIN (GL)	Unité d'emballage
avec Capuchon PBT					
21803245	100	64	109	25	10
21803365	250	85	149	32	10
21803445	500	105	180	32	10
21803545	1 000	131	225	32	10
sans capuchon à visser					
2180324	100	64	105	25	10
2180336	250	85	145	32	10
2180344	500	105	175	32	10
2180354	1 000	131	220	32	10

Fiole Erlenmeyer DURAN®

Avec filetage DIN

